



Typoszereg: **BSEP-OP**

Materiał: **PEHD**

OPIS

- Separatory zgodne z normą PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
- Wykonany z polietylenu wysokiej gęstości
- Filtr koalescencyjny i automatyczne zamknięcie przed przelewem substancji ropopochodnych
- Instalacja wolnostojąca lub podziemna
- Pokrywa z PEHD wciskana



Model	Przepływ Q _{nom}	Pojemność Osadnika	Długość L	Szerokość S	Wysokość separatora H	Wysokość całkowita H	Średnica wlotu DN	Wysokość wlotu H1	Wysokość wylotu H2	Waga najcięższego el. (około)*
	[l/s]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
BSEP-OP 1,5/150	1,5	150	920	780	820	800	160	590	570	51
BSEP-OP 1,5/300	1,5	300	1270	780	820	970	160	590	570	64
BSEP-OP 3/300	3	300	1420	780	820	1020	160	590	570	68
BSEP-OP 3/600	3	600	1480	880	1020	1020	160	790	770	85
BSEP-OP 6/600	6	600	1480	880	1200	1120	160	970	950	94

Inne wymiary i przepływy możliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji technicznej produktów prosimy o kontakt z biurem.


Mając na uwadze stałą poprawę jakości swoich produktów Biomass zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i parametrów produkowanych urządzeń.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Alarm przepełnienia i
poziomu zanieczyszczeń



Punkt do poboru próbek



OBSŁUGA

Częstotliwość opróżniania urządzenia zależy od stopnia intensywności napływających ścieków.
Komora zbiornika powinna być regularnie opróżniana, co najmniej 2 razy do roku lub w razie sygnalizacji alarmu.
Po każdorazowym opróżnieniu niezbędne jest uzupełnienie wodą separatora.

